



# HSF




产品放置示意图



No. 1

产品装入真空盒内,  
真空盒规格:SB-127AB(330\*270\*19.6mm)




No. 2

盖上盒盖

|    |  |
|----|--|
| 料号 |  |
| 品名 |  |
| 数量 |  |
| 日期 |  |


数量标签



No. 3


贴标签于真空盒左上角

缠PE膜



No. 4


12盒为一扎,上下各放一块纸护板  
中间再加一块纸护板,再用PE膜缠绕成十字形



No. 7

打包装带

大透明胶




No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角

|                   |  |         |
|-------------------|--|---------|
| WCON 康唯电子(广东)有限公司 |  | 3       |
| WCON#11           |  | HSF     |
| 客户料号              |  | 环保      |
| 品名                |  |         |
| 基本包装数量            |  | PSP 127 |
| 数量数量              |  | PSP 127 |

贴外箱标签



No. 5

纸箱内需套防水袋PE-19,再将真空盒装入纸箱,1扎/箱  
加一包干燥剂后密封,四周各放置一个纸护角  
纸箱规格:CTN-70A(35\*30\*26cm)

PE-19

## 说明:

1. 产品如图所示形态放入真空盒
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型.

变更记事

|     |      |  |                          |        |         |             |         |       |     |   |             |  |
|-----|------|--|--------------------------|--------|---------|-------------|---------|-------|-----|---|-------------|--|
|     |      |  |                          |        |         | 零件图         | 颜色      | SCALE | fit | <br>WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD |             |  |
|     |      |  |                          |        |         | X. ±0.50    | COLOR   | UNIT  | mm  |   |             |  |
|     |      |  |                          |        |         | X.X ±0.20   | 材质      | SIZE  | A4  |   |             |  |
|     |      |  |                          |        |         | X.XX ±0.10  | DESING  | SHEET | 1/2 |   | 料号 PART NO. | P1FRA-XXXXXXXXXXXXXAX  |
|     |      |  |                          |        |         | X.XXX ±0.05 | 审核      | PROJ. |     |   | 品名 TITLE:   | PSP Conn.Type 1 Spacing A R/A Female<br>DIP=3.43 W/T LOCK 包装规范 |
| 版次  | 日期   |  | 变更说明                     | 变更     | 核准      | Angle       | CHECK   |       |     |   |             |  |
| REV | DATE |  | MODIFICATION DESCRIPTION | CHANGE | APPROVE | X. ± 2°     | 核准      |       |     |   |             |  |
|     |      |  |                          |        |         | DIM         | APPROVE |       |     |   |             |  |
|     |      |  |                          |        |         | TOL         |         |       |     |   |             |  |

# HSF

| No. | P/N                  | PCS/Tray | PCS/箱 | No. | P/N                  | PCS/Tray | PCS/箱 | No. | P/N                  | PCS/Tray | PCS/箱 |
|-----|----------------------|----------|-------|-----|----------------------|----------|-------|-----|----------------------|----------|-------|
| 1   | P1FRA-112003XXXXXXAX | 12       | 144   | 31  | P1FRA-042406XXXXXXAX | 12       | 144   | 61  | P1FRA-023606XXXXXXAX | 18       | 216   |
| 2   | P1FRA-103206XXXXXXAX | 12       | 144   | 32  | P1FRA-042404XXXXXXAX | 18       | 216   | 62  | P1FRA-023206XXXXXXAX | 18       | 216   |
| 3   | P1FRA-102410XXXXXXAX | 6        | 72    | 33  | P1FRA-042403XXXXXXAX | 18       | 216   | 63  | P1FRA-023202XXXXXXAX | 24       | 288   |
| 4   | P1FRA-093207XXXXXXAX | 12       | 144   | 34  | P1FRA-042402XXXXXXAX | 18       | 216   | 64  | P1FRA-022814XXXXXXAX | 12       | 144   |
| 5   | P1FRA-08A008XXXXXXAX | 6        | 72    | 35  | P1FRA-042004XXXXXXAX | 18       | 216   | 65  | P1FRA-022802XXXXXXAX | 24       | 288   |
| 6   | P1FRA-083208XXXXXXAX | 12       | 144   | 36  | P1FRA-041604XXXXXXAX | 18       | 216   | 66  | P1FRA-022404XXXXXXAX | 18       | 216   |
| 7   | P1FRA-082408XXXXXXAX | 12       | 144   | 37  | P1FRA-041603XXXXXXAX | 18       | 216   | 67  | P1FRA-022402XXXXXXAX | 24       | 288   |
| 8   | P1FRA-082008XXXXXXAX | 12       | 144   | 38  | P1FRA-041602XXXXXXAX | 24       | 288   | 68  | P1FRA-022002XXXXXXAX | 30       | 360   |
| 9   | P1FRA-073207XXXXXXAX | 12       | 144   | 39  | P1FRA-041204XXXXXXAX | 18       | 216   | 69  | P1FRA-021604XXXXXXAX | 24       | 288   |
| 10  | P1FRA-073206XXXXXXAX | 12       | 144   | 40  | P1FRA-040804XXXXXXAX | 18       | 216   | 70  | P1FRA-021602XXXXXXAX | 30       | 360   |
| 11  | P1FRA-072407XXXXXXAX | 12       | 144   | 41  | P1FRA-03A703XXXXXXAX | 12       | 144   | 71  | P1FRA-021202XXXXXXAX | 30       | 360   |
| 12  | P1FRA-072406XXXXXXAX | 12       | 144   | 42  | P1FRA-036802XXXXXXAX | 18       | 216   | 72  | P1FRA-020802XXXXXXAX | 30       | 360   |
| 13  | P1FRA-063204XXXXXXAX | 12       | 144   | 43  | P1FRA-033205XXXXXXAX | 18       | 216   | 73  | P1FRA-020801XXXXXXAX | 36       | 432   |
| 14  | P1FRA-062808XXXXXXAX | 12       | 144   | 44  | P1FRA-033203XXXXXXAX | 18       | 216   | 74  | P1FRA-020402XXXXXXAX | 36       | 432   |
| 15  | P1FRA-062804XXXXXXAX | 12       | 144   | 45  | P1FRA-032803XXXXXXAX | 18       | 216   | 75  | P1FRA-01B301XXXXXXAX | 12       | 144   |
| 16  | P1FRA-062406XXXXXXAX | 12       | 144   | 46  | P1FRA-032408XXXXXXAX | 12       | 144   | 76  | P1FRA-017201XXXXXXAX | 18       | 216   |
| 17  | P1FRA-062404XXXXXXAX | 12       | 144   | 47  | P1FRA-032403XXXXXXAX | 18       | 216   | 77  | P1FRA-016402XXXXXXAX | 18       | 216   |
| 18  | P1FRA-061602XXXXXXAX | 18       | 216   | 48  | P1FRA-032003XXXXXXAX | 24       | 288   | 78  | P1FRA-016001XXXXXXAX | 24       | 288   |
| 19  | P1FRA-053205XXXXXXAX | 12       | 144   | 49  | P1FRA-031604XXXXXXAX | 18       | 216   | 79  | P1FRA-014801XXXXXXAX | 24       | 288   |
| 20  | P1FRA-052405XXXXXXAX | 12       | 144   | 50  | P1FRA-031603XXXXXXAX | 24       | 288   | 80  | P1FRA-014401XXXXXXAX | 24       | 288   |
| 21  | P1FRA-052403XXXXXXAX | 18       | 216   | 51  | P1FRA-031203XXXXXXAX | 24       | 288   | 81  | P1FRA-014002XXXXXXAX | 24       | 288   |
| 22  | P1FRA-052005XXXXXXAX | 12       | 144   | 52  | P1FRA-031202XXXXXXAX | 24       | 288   | 82  | P1FRA-014001XXXXXXAX | 30       | 360   |
| 23  | P1FRA-04A504XXXXXXAX | 6        | 72    | 53  | P1FRA-030803XXXXXXAX | 24       | 288   | 83  | P1FRA-013201XXXXXXAX | 30       | 360   |
| 24  | P1FRA-045604XXXXXXAX | 12       | 144   | 54  | P1FRA-030403XXXXXXAX | 24       | 288   | 84  | P1FRA-012401XXXXXXAX | 36       | 432   |
| 25  | P1FRA-044804XXXXXXAX | 12       | 144   | 55  | P1FRA-02A002XXXXXXAX | 12       | 144   | 85  | P1FRA-011601XXXXXXAX | 42       | 504   |
| 26  | P1FRA-044804XXXXXXAX | 12       | 144   | 56  | P1FRA-029602XXXXXXAX | 12       | 144   | 86  | P1FRA-011201XXXXXXAX | 42       | 504   |
| 27  | P1FRA-044004XXXXXXAX | 12       | 144   | 57  | P1FRA-028002XXXXXXAX | 12       | 144   | 87  | P1FRA-010801XXXXXXAX | 48       | 576   |
| 28  | P1FRA-043204XXXXXXAX | 18       | 216   | 58  | P1FRA-027202XXXXXXAX | 18       | 216   | 88  | P1FRA-010401XXXXXXAX | 48       | 576   |
| 29  | P1FRA-042804XXXXXXAX | 18       | 216   | 59  | P1FRA-026002XXXXXXAX | 18       | 216   |     |                      |          |       |
| 30  | P1FRA-042408XXXXXXAX | 12       | 144   | 60  | P1FRA-024002XXXXXXAX | 24       | 288   |     |                      |          |       |

变更记事

|             |          |       |     |
|-------------|----------|-------|-----|
| 零件图         | 颜色       | SCALE | fit |
| X. ±0.50    | COLOR    | UNIT  | mm  |
| X.X ±0.20   | 材质       | SIZE  | A4  |
| X.XX ±0.10  | MATERIAL | SHEET | 2/2 |
| X.XXX ±0.05 | 设计       | PROJ. |     |
| Angle       | DESING   |       |     |
| X. ±2°      | 审核       |       |     |
| DIM         | CHECK    |       |     |
| TOL         | 核准       |       |     |
|             | APPROVE  |       |     |

WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD

料号 PART NO. P1FRA-XXXXXXXXXXAX

品名 TITLE: PSP Conn.Type I Spacing A R/A Female  
DIP=3.43 W/T LOCK 包装规范

|           |            |                                  |              |               |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| AO        | 2021/11/11 | NEW                              |              |               |
| 版次<br>REV | 日期<br>DATE | 变更说明<br>MODIFICATION DESCRIPTION | 变更<br>CHANGE | 核准<br>APPROVE |